



ロータリーエバポレーター R-100 お助けプライスカンペーン

キャンペーン期間
2020年7月末まで


エバポレーターの生みの親“ビュッヒ”がお届けする
R-100 (標準価格 ¥320,000) が

¥199,000

キャンペーン価格 **38% OFF**



ビュッヒはエバポレーターの生みの親です。世界初のエバポレーターが産声をあげたのは、1957年ドイツのアヘマでした。シンプル is ベスト! 変わらぬ良さを皆さまに!



1957年

品名	品番	標準価格	キャンペーン価格
ロータリーエバポレーター R-100			
標準ガラス	11100V102	¥ 320,000	▶ ¥199,000
プラスチックコーティングガラス	11100V112	¥ 340,000	▶ ¥209,000


安全・安心のロータリーエバポレーター

理由1 プラスチックコーティングガラスの使用で安全・安心



万一の破損時でもガラス欠片が飛散しません。

理由2 フラスコの取り外しに木槌不要でガラス破損のリスクを低減



R-100ではフラスコ固定部品(コンビクリップ)を使って、長時間の減圧によって固着したフラスコも簡単に取り外せます。

裏面は真空ポンプキャンペーン

洗えるポンプ! ダイアフラム真空ポンプ V-100 お助けプライスカンパーン

キャンペーン期間
2020年7月末まで

簡単洗浄! 簡単メンテナンスの洗える! ポンプがこの価格!

キャンペーン特価 **¥149,000~**



ラボでのさまざまな真空引き用途に



ダイアフラム真空ポンプ V-100
品番: 11V100000 標準価格: ¥200,000
キャンペーン価格 ¥149,000

- 排気量1.5m³/h ● 到達真空度10hPa
- 低振動でとても静か
- 高い耐溶媒性溶媒がポンプ内部に混入しても問題なし
- 分解せずに内部洗浄可能

- 《おすすめ用途》
- ① アスピレーター代わりに

 - ② デシケーターや真空乾燥機の真空源に

 - ③ 真空乾燥機の減圧に


真空度を微妙に制御する用途に



インターフェイスセット V-102
品番: 11V100110 標準価格: ¥380,000
キャンペーン価格 ¥301,000

- エバポレーターの真空源に最適!
- 電磁弁が不要なのに、真空制御が可能に!

- 《おすすめ用途》
- ① 吸引濾過に

 - ② エバポレーターの真空源に


真空度を微妙に制御しつつ溶媒回収も行う用途に



インターフェイス溶媒回収セット V-103
品番: 11V100111 標準価格: ¥500,000
キャンペーン価格 ¥390,000

- ポンプ出口に溶媒トラップコンデンサーを搭載し、排気中の溶媒を凝集させ回収
- ポンプの内部の洗浄を受けフラスコでトラップ
- 電磁弁が不要なのに、真空制御が可能に!

- 《おすすめ用途》
- エバポレーターの真空源に


Q. ポンプを使っていて「真空度が下がらなくなった」という経験はありませんか?

A. 多くはポンプ内部の汚れが原因です。
ビュッヒの洗えるポンプなら
● わずか5分の洗浄で真空度が回復します。
● 必要なものは洗浄溶媒のみ。



Quality in your hands

SIBATA SCIENTIFIC TECHNOLOGY LTD.
柴田科学株式会社
本社 〒340-0005 埼玉県草加市中根 1-1-62
東京営業所 ☎03-3822-2111 福岡営業所 ☎092-433-1207
大阪営業所 ☎06-6362-7321 仙台営業所 ☎022-207-3750
名古屋営業所 ☎052-263-9310

<http://www.sibata.co.jp/>
カスタマーサポートセンター (製品の技術的サポート専用)
☎0120-228-766 FAX: 048-933-1590

- このカタログに記載の価格および仕様、外観は2020年4月現在のものです。
- 製品改良のため、仕様および外観が予告なく変更されることがありますので、ご了承ください。
- カタログの色と実際の製品の色とは、多少異なる場合があります。
- 本カタログに記載の価格には消費税は含まれておりません。
- 本カタログに記載以外の、運送費、設置費などについては別途お問い合わせください。
- 追加アクセサリや仕様についてご不明な点は別途お問い合わせください。
- ご使用前に、必ず取扱説明書をお読みください。
- 有機溶媒を使用される際は、適切な排気装置が付いた部屋でご使用ください。

LINE
お得な情報・うれしい情報をお届けしています。
ぜひ、お友だち登録をお願いします。



NBKK F100-0420